

技术参数			故障排除			保修条款			电子电气产品有害物质限制使用的说明																																																													
打印规格			打印方式 热敏/热转印 打印头解析度 203dpi (8dots/mm) 300dpi (11.8dots/mm) 打印速度 2inch/s~6inch/s 2inch/s~5inch/s 打印接口 4接口 (串口+USB+并口+网口) 打印点尺寸 0.125mm×0.125mm (1mm=8dots) 0.083mm×0.083mm (1mm=11.8dots) 最大打印宽度 104mm 106mm 最大打印长度 1000mm 打印机尺寸 278mm×210mm×180mm (L×W×H) 打印机重量 2.5KG 工作环境 温度: 5°C~40°C, 湿度: 20%~90% 储存环境 温度: -25°C~55°C, 湿度: 20%~93% 电源输入 DC 24V/2.5A 热敏片(耐磨性) 30KM 切刀(选配) 切纸寿命100万次 配件 可选外置支架			• 重新安装耗材 • 清洁打印头 • 清洁橡胶滚轮 • 调整打印机打印浓度和打印速度 • 标签纸安装不正确 • 印出自测值,查看判断是否为打印头损坏,如是打印头损坏,请返厂更换打印头 • 更换合适的标签纸 • 如果标签的厚度超过0.22mm可能会造成打印品质下降 • 确认打印头座架已完全合上 • 安装新标签纸 • 请参考标签安装的各项步骤重新进行安装重新调整规格并打印 • 重新调整规格并打印 • 适度减小间隙值并打印 • 清洁机器内部 • 请设定适合的标签打印浓度 • 调整标签宽度调整器使其适于标签宽度			1、产品中有害物质的名称及含量: <table border="1"> <thead> <tr> <th>部件名称</th> <th colspan="6">有毒有害物质或元素</th> </tr> <tr> <th></th> <th>铅 (Pb)</th> <th>汞 (Hg)</th> <th>镉 (Cd)</th> <th>六价铬 (Cr6+)</th> <th>多溴联苯 (PBB)</th> <th>多溴二苯醚 (PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>电源/电气组件</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>打印头</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>金属部件</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>主板</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>线材</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>包装料及附件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> 本表依据SJ/T11364的规定编制。 O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572—2011规定的限量要求以下。 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572—2011规定的限量要求。			部件名称	有毒有害物质或元素							铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	电源/电气组件	×	○	○	○	○	○	打印头	×	○	○	○	○	○	金属部件	×	○	○	○	○	○	主板	×	○	○	○	○	○	线材	×	○	○	○	○	○	包装料及附件	○	○	○	○	○	○	Gprinter 佳博® 佳博售后服务 热转印条码打印机 GP-1824T、GP-1825T、GP-1834T、GP-1835T GP-1824TC、GP-1825TC、GP-1834TC、GP-1835TC		
部件名称	有毒有害物质或元素																																																																					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)																																																																
电源/电气组件	×	○	○	○	○	○																																																																
打印头	×	○	○	○	○	○																																																																
金属部件	×	○	○	○	○	○																																																																
主板	×	○	○	○	○	○																																																																
线材	×	○	○	○	○	○																																																																
包装料及附件	○	○	○	○	○	○																																																																
一般规格			• 交流电的插座插头及电源供应器的插头与打印机的插座并未正确连接 • 打印机电源开关没开启 • 电源输入 DC 24V/2.5A • 热敏片(耐磨性) 30KM • 切刀(选配) 切纸寿命100万次 • 配件 可选外置支架			• 请合上打印头架座 • 开启电源开关			2、电子电气产品有害物质限制使用标志:  																																																													
碳带规格			• 打印头架座未合上 • 标签纸用尽 • 标签安装路径不正确 • 间隙传感器检测不正确 • 可能有标签纸堵在打印机内部			• 检查电源接头并确认交流电的插座及电源供应器的插头是否与打印机正确连接 • 更换合适的标签纸 • 如果标签的厚度超过0.22mm可能会造成打印品质下降 • 打印头损坏			1. 对于符合保修期和保修范围的产品免费保修。 2. 进行保修时需出示保修卡。 3. 保修期外或不属于保修范围的维修服务, 佳博科技按标准收取费用。 4. 非佳博技术认证拆卸或维修产品, 保修失效。 5. 送修机器必须按原包装封装, 或采用具有相当保护力的封装, 由于运输包装损坏, 不在保修范围之内。																																																													
纸张规格			• 内置卷最大外径 127mm • 纸张类型 连续纸, 间隙纸, 折叠纸, 黑标纸 • 纸张缠绕形式 打印面外卷式 • 纸宽(标签+底纸) 最大118mm, 最小20mm • 纸厚(标签+底纸) 最大0.254mm, 最小0.06mm • 纸卷轴心尺寸 25.4mm~38mm • 间隙纸间距高度 最小2mm • 纸张规格 标签长度 10~1000mm 备注: 如果您使用的标签长度小于25.4mm, 建议使用有齿孔线在间隙上的标签纸张以便撕除			• 请参考标签安装的各项步骤重新进行安装重新调整规格并打印 • 重新调整规格并打印 • 适度减小间隙值并打印 • 清除传感器间的异物			非保修条款 1. 无保修卡或者保修卡内容被涂改。 2. 未按使用手册维护打印机, 导致打印机损坏。 3. 打印机进水或有异物造成损坏。 4. 由于使用厚度超标的打印介质造成打印头损坏。 5. 使用劣质耗材导致打印头损坏。 6. 由于使用环境不当或不可抗力造成损坏。 7. 把打印机作其他超出使用范围用途。 8. 非佳博技术工程师维修所造成的损坏。																																																													
纸张规格			• 左右两边打印内容遗失 • 黑色标签纸出现灰色线条 • 安卓系统无法开启			• 请清洁打印头 • 请清洁橡胶滚轮 • 使用手机充电器插入设备右方的USB接口, 充电5分钟后再开启安卓系统			▲ 警告: 该产品为A级产品。在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。 ▲ 警告: 有尖锐边缘, 请勿触摸。 ▲ 警告: 热零部件! 触摸该零部件时会烫伤手指, 关闭电源后等待半小时才能触摸零部件。																																																													
*打印机接口、打印速度、打印头解析度等参数以实物为准			注: 计划产品铭牌贴在机器底部, 请留意实时信息!			https://www.gprinter.net			以上条款最终解释权属于珠海浩盛标签打印机有限公司。																																																													

Gprinter 佳博®

快速安装指南

热转印条码打印机

GP-1824T、GP-1825T、GP-1834T、GP-1835T
GP-1824TC、GP-1825TC、GP-1834TC、GP-1835TC

产品标准号:

GB/T29267-2012

本设备包含型号核准代码(分别)为:

CMIIT ID: 2021DP10891、CMIIT ID: 2021DP11268、CMIIT ID: 2021DP14290、

CMIIT ID: 2018DP1893的无线电发射模块,不同模块以实际产品为准。

注意:

图片中打印机的传输接口及外观会根据您所购买的机种类型而有所差异,实际传输接口及外观请以实物为准。

