


驱动安装


-
- 安装 - GAINSCHA 票據打印机驱动程序
- 欢迎使用 GAINSCHA 票據打印机驱动程序 安装向导
- 现在将安装 GAINSCHA 票據打印机驱动程序 版本 V19.4 到您的电脑中。
- 请单击“下一步”继续，或单击“取消”退出安装程序。
- 下一步 (N) > 取消



-
- 选择系统 (x86/x64)
- Select OS
- ☐ Windows 2000 ☐ Windows XP ☐ Windows 2003
☐ Windows Vista ☒ Windows 7 ☐ Windows 8
 ☐ Windows 10
- 安装虚拟串口驱动
- 安装打印机驱动 (X) >
- 退出 (E)
- 本驱动适用于 Windows x86/ x64 系统



-
- Detail Setting (x86/x64)
- Install Module: GT-D801 Series
- Printer Setting: ☒ Set Default
- Printer Name:
- GT-80220 Mo Cut) Series
 GT-80220 Cut) Series
 GT-80250 Series
 GT-80250M Series
 GT-M80250 Series
 GT-80300 Series
 GT-C80180 Series
 GT-C80250 Series
 GT-C80300 Series
 GT-80350 Series
 GT-D8001 Series
 GT-D8002 Series
 GT-L80180 Series
 GT-L80190 Series
 GT-L80250 Series
 GT-L80300 Series
 GT-U80180 Series
 GT-U80250 Series
 GT-U80300 Series
 GT-M80300 Series
 GT-830300 Series
 GT-F80300 Series
 GT-380250 Series
- 本驱动适用于#Windows
 #Win11
 S-W80x Series
- 步(N) > 退出(E)



-
- Detail Setting (x86/x64)
- 选择端口 (x86/x64)
- 指定端口
- 端口用于连接打印机和计算机。
指定使用的端口。如果使用TCP/IP或一下未列出的其他端口类型进行连接，请
创建一个新的端口。
- | Port | Type |
|-------------------------|-------------|
| WSD-26c17dd1-d063-46... | WSD 端口 |
| USB001 | USB 虚拟打印机端口 |
| SHOFAX: | 传真监视器端口 |
| COM1: | 本地端口 |
| COM2: | 本地端口 |
| COM3: | 本地端口 |
| COM4: | 本地端口 |
- 创建端口... 配置端口...
- < 返回 (B) 安装 (I) 取消 (C)
- 本驱动程序适用于 Windows x86 / x64 系统



保修条款

1. 保修仅限于由材料或制造工艺不良所导致的货品故障

- ### 保修服务原则
1. 对于符合保修期和保修范围的产品免费保修。

1. 对于符合但修期和但修范围的立日免费但修

- ### 非保修条款

非保修条款

- 以上条款最终解释权属于珠海浩盛标签打印机有限公司。

电子电气产品有害物质限制使用的说明

- | 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 电源/电气组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 打印头 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主板 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线材 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 包装及附件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 本表依据SJ/T11364的规定编制。
 O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572—2011规定的限量要求以下。
 X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572—2011规定的限量要求。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源/电气组件	×	○	○	○	○	○
打印头	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
包装料及附件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T11364的规定编制。

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572—2011规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572—2011规定的限量要求。

-  中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。



中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。

佳博售后服务

本书手册主持GP-D80系列机型。此手册以其中的一个机型为例说



 **警告:** 有尖锐边缘, 请勿触摸。

 **警告: 热零部件!** 触摸该零部件时会烫伤手指, 关闭电源后等待半小时才能触摸零部件。

1. *Pharmaceuticals* (1999) 100, 101–102.

快速安装指南

GP-D80系列 热敏票据打印机

(本指南支持GP-D80系列机型，此指南以其中一个机型为例说明)

产品图：

GP-D801




GP-D802



认识产品接口：(接口图为USB+网口机型)

- a. 将适配器电缆连接到打印机电源接口上。
- b. 将接口电缆连接到打印机后面端口。
- c. 将收银盒线连接到打印机后面的收银盒接口上。




注意：

图片中打印机的传输接口及外观会根据您所购买的机种类型而有所差异，实际传输接口及外观请以实物为准。

安装纸卷

- a. 按照图标方向打开打印机上盖。
- b. 按照图标方向安装纸卷，注意纸的方向。
- c. 按照图标方向拉出一段纸到机身外部，并合上盖子。

按步骤安装纸卷



蓝牙WiFi信息打印重置方法

功能	操作说明
打印蓝牙信息	待机状态下长按走纸键约3秒，蜂鸣器蜂鸣一下后松开按键。
打印WiFi信息	待机状态下长按走纸键约6秒，蜂鸣器蜂鸣一下后松开按键。
重置蓝牙信息	待机状态下长按走纸键约15秒，蜂鸣器蜂鸣一下后松开按键。
重置WiFi信息	待机状态下长按走纸键约20秒，蜂鸣器蜂鸣一下后松开按键。
重置LAN信息	待机状态下长按走纸键约25秒，蜂鸣器蜂鸣一下后松开按键。

拨位开关说明

软开关说明

- 打开通过下载的打印机设置工具，选择连接端口 → 高级模式 → DIP设置
- 开启DIP设置 → 根据需要勾选或取消 → 最后点击设置DIP，完成设置

开启DIP设置

☐ 1.开启切刀

☐ 2.开启蜂鸣器

☐ 3.打印浓度:浅

☐ 4.双字节模式(中文)

☐ 5.每行字符数: 48

☐ 6.开启切刀与钱箱(来单提醒)

☐ 7.波特率

☐ 8.波特率

目前波特率: 19200

设置DIP

⚠ 注意：波特率只针对带有串口的机型才能实现其功能

技术参数

型号	GP-D801	GP-D802
打印速度	250mm/s	
打印宽度	72 毫米	
字符大小	ANK字符: Font A: 12×24点 Font B: 9×17点 简体/繁体中文: 24×24点	
使用字库	简体中文GB18030、繁体中文BIG5、日文字库、韩文KSC5601	
打印命令	兼容ESC/POS命令	兼容ESC/POS命令和Star指令
接口类型	标配	串口+USB+网口
	选配	USB+网口+蓝牙、USB+网口+WiFi
耐磨性	150KM	
切刀寿命	150万次	
切刀类型	半切	
条形码类型	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128/QRCODE	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128/QRCODE/PDF417
纸厚	0.06~0.08毫米	
存储器	4M	
电源适配器	外置	内置
电源输入	DC 24V/2.5A	
钱箱控制	DC 24V/1A	
工作环境	温度：5℃~40℃，湿度：20%~90%	
存储环境	温度：-25℃~55℃，湿度：20%~93%	

APP下载/微信公众号

APP下载



Dlabel for Gprinter



Gprinter



GprinterLife

佳博微信公众号



保修卡/合格证

用户名称	
用户电话	
购买日期	
产品型号	
产品规格	
机器故障	

合格证
Certificate

公司：珠海浩盛标签打印机有限公司
网址：https://www.gprinter.net